



Прайс-лист: пена монтажная, жгуты Изоком (аналог Вилатерма).

Действует с 7 ноября 2022г.

Наименование	длина шт	Кол-во уп./м	Цена (с НДС), руб/м.п.	
ЖС - сплошной жгут			розница	опт
Изоком ЖС 6	бухта	500м / 1500м	6,5	5,5
Изоком ЖС 8	бухта / 3м	500м / 504м	8	6,5
Изоком ЖС 10	бухта / 3м	500м / 504м	10,5	9
Изоком ЖС 12	бухта	500м	14,5	12
Изоком ЖС 15	бухта / 3м	500м / 252м	15,5	13
Изоком ЖС 20	бухта / 3м	500м / 252м	16,5	14
Изоком ЖС 30	3 м	240 м	20,5	17
Изоком ЖС 40	3 м	180 м	31	26
Изоком ЖС 50	3 м	120 м	42	35
Изоком ЖС 60	3 м	90 м	59	49
Изоком ЖС 70	3 м	60м / 90 м	66	55
Изоком ЖС 80	3 м	60м / 90 м	91,5	76,5
ЖО - жгут с внутренним отверстием			розница	опт
Изоком ЖО 20/8	бухта / 3м	500м / 240м	12,5	10,5
Изоком ЖО 30/8	3 м	240 м	19	16
Изоком ЖО 40/15	3 м	180 м	25	21
Изоком ЖО 50/27	3 м	120 м	34,5	28,5
Изоком ЖО 60/40	3 м	120 м	39	32,5
Изоком ЖО 80/50	3 м	90 м	68,5	57,5
Пена монтажная		Фасовка	Цена (с НДС), шт	
Промывочная жидкость ULTIMA (1шт на короб.пены)		баллон 500 мл		
KUDO ABSOLUT PROFF 65+ АРКТИКА (Зима до -18С)		баллон 1000мл/ 930гр		
KUDO PROFF 65+ (Лето 0...+35С)		баллон 1000мл/ 930гр		
PENOSIL Premium Gunfoam 65 (Синяя) Зима (-10...+30С)		баллон 870 мл	480р.	
PENOSIL Premium Gunfoam 65 (Синяя) Лето (+5...+30С)		баллон 870 мл	470р.	
PENOSIL GoldGun 65 (Золото) Лето (-5...+30С)		баллон 875мл/ 1030гр	540р.	

KUDO ABSOLUT PROFF - отличная пена, минимальное вторичное расширение, структура мелкопористая. Заявленный выход 65 и 70 соответствует. Вся химия импортная (не Китай).

С 2018 года монтажная пена **KUDO PROFF** комплектуется **инновационным клапаном Smart2Lock** с 2-направленным механизмом запираения. Гарантирует отсутствие утечек газавытеснителя, что обеспечивает максимальный выход пены в течение всего срока хранения. Влага не попадает внутрь, исключая залипание клапана. **Можно транспортировать в горизонтальном положении** (единственная пена).

В отличие от всех зимних пен **можно работать при температуре БАЛЛОНА до -10С !!!**

(все остальные пены - только теплый баллон).

Новинка - у пены (лето - точно, зима - не всегда) **цвет** так называемый "млечный путь", борьба с недобросовестными установщиками, невозможно заменить дешевой пеной.

Для получения максимального объема выхода и оптимальных физико-механических показателей пены KUDO перед использованием выдержать баллон при температуре:

Температура окружающей среды	20°C	0°C	-10°C	-23°C
Температура баллона	+18°C ... +22°C	+15°C ... +18°C	+10°C ... +15°C	+5°C ... +10°C